

注記:

- 1. 本ツールはダイナミックD-3000シリーズコネクタ用引抜工具である。
- 2. 適用コネクタ名称: ダイナミックD-3000シリーズコネクタ
- 3. 適用製品型番:

- a) 端子型番:
- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 175196-□ | <input type="checkbox"/> 175286-□ |
| <input type="checkbox"/> -175194-□ | <input type="checkbox"/> -175284-□ |
| <input type="checkbox"/> -175195-□ | <input type="checkbox"/> -175285-□ |
| <input type="checkbox"/> -175216-□ | <input type="checkbox"/> -175287-□ |
| <input type="checkbox"/> -175217-□ | <input type="checkbox"/> -175288-□ |
| <input type="checkbox"/> -175218-□ | <input type="checkbox"/> -175289-□ |
| <input type="checkbox"/> -353715-□ | <input type="checkbox"/> -353716-□ |
| <input type="checkbox"/> -353717-□ | <input type="checkbox"/> -353718-□ |
| <input type="checkbox"/> -917484-□ | <input type="checkbox"/> -917485-□ |
| <input type="checkbox"/> -917511-□ | <input type="checkbox"/> -917512-□ |

- b) ハウジング型番:
- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> -175362-□ | <input type="checkbox"/> -175363-□ |
| <input type="checkbox"/> -177648-□ | <input type="checkbox"/> -178127-□ |
| <input type="checkbox"/> -178128-□ | <input type="checkbox"/> -178129-□ |
| <input type="checkbox"/> -178288-□ | <input type="checkbox"/> -178289-□ |
| <input type="checkbox"/> -178214-□ | <input type="checkbox"/> -178964-□ |
| <input type="checkbox"/> -178802-□ | <input type="checkbox"/> -178803-□ |

- 4. 取扱説明書番号: 411-5726
- 5. 重量: 約 22g




NOTES:

- 1. THIS EXTRACTION TOOL IS SPECIFICALLY DESIGNED TO EXTRACT THE CONTACT FOR DYNAMIC D-3000 SERIES CONNECTOR.
- 2. CONNECTRO NAME : DYNAMIC D-3000 SERIES CONNECTOR
- 3. APPLICABLE PRODUCTS:

- a) TERMINAL P/N:
- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 175196-□ | <input type="checkbox"/> 175286-□ |
| <input type="checkbox"/> -175194-□ | <input type="checkbox"/> -175284-□ |
| <input type="checkbox"/> -175195-□ | <input type="checkbox"/> -175285-□ |
| <input type="checkbox"/> -175216-□ | <input type="checkbox"/> -175287-□ |
| <input type="checkbox"/> -175217-□ | <input type="checkbox"/> -175288-□ |
| <input type="checkbox"/> -175218-□ | <input type="checkbox"/> -175289-□ |
| <input type="checkbox"/> -353715-□ | <input type="checkbox"/> -353716-□ |
| <input type="checkbox"/> -353717-□ | <input type="checkbox"/> -353718-□ |
| <input type="checkbox"/> -917484-□ | <input type="checkbox"/> -917485-□ |
| <input type="checkbox"/> -917511-□ | <input type="checkbox"/> -917512-□ |

- b) HOUSING P/N:
- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> -175362-□ | <input type="checkbox"/> -175363-□ |
| <input type="checkbox"/> -177648-□ | <input type="checkbox"/> -178127-□ |
| <input type="checkbox"/> -178128-□ | <input type="checkbox"/> -178129-□ |
| <input type="checkbox"/> -178288-□ | <input type="checkbox"/> -178289-□ |
| <input type="checkbox"/> -178214-□ | <input type="checkbox"/> -178964-□ |
| <input type="checkbox"/> -178802-□ | <input type="checkbox"/> -178803-□ |

- 4. INSTRUCTION SHEET NO.: 411-5726
- 5. WEIGHT : 22g APPROX.



単位: 概 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

A1	REVISED PER ECO-11-005294	RK	HMR	07 APR 11
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE

		EXTRACTION TOOL FOR DYNAMIC D-3 ダイナミックD-3用引抜工具	
絶縁電線断面積 (WIRE RANGE) mm ² (AWG)	被覆外径 (INSULATION DIA.) mm	名称 (NAME) EXTRACTION TOOL FOR DYNAMIC D-3 ダイナミックD-3用引抜工具	公差 10以下 ±0.2 10を超え 30以下 ±0.25 30を超え 100以下 ±0.3 角 度 ±0.3
材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	SIZE A3	LOC J
DR. 16 JUN '95 J. SEKI	DE. 4 JUL '95 	番号 (NO.) 234168-1	REV. A1
CHK. 4 JUL '95 J. SEKI	APP.	尺度 (SCALE) 1-1	SHEET 1 OF 1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[234168-1](#)